

取扱説明書

HAC4391

PORTABLE FOOT 米・英・仏式バルブ対応

AIR PUMP

ポータブルフットエアポンプ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

ご使用上の注意事項



※お取り扱いを誤ると、負傷 または 物的損害が発生する可能性があります。

ご使用前に必ずご確認ください


本製品を使用する際は、事前に自転車本体の取扱説明書をご確認ください。本製品をご使用中に自転車に不具合が生じた場合、当社では一切責任をとることができませんのでご了承ください。

- 空気が入らなくなった場合は、無理に加圧しないでください。
- 本製品の分解や改造はしないでください。ポンプが破損してケガをする恐れがあります。
- 空気を充填する製品によっては、付属のアタッチメントが使用できない場合がありますがご了承ください。
- 口金やアタッチメントを取り外す際は丁寧に扱ってください。乱暴に扱るとバルブが損傷したり空気漏れの原因となります。
- ボール用アタッチメントは針状で折れやすく危険です。ボールへの抜き差しはゆっくりと慎重におこなってください。
- 付属のアタッチメントは、紛失しないようにポンプ本体と一緒に保管してください。
- ゴムや樹脂部品は経年劣化により変形、変色、損傷が生じる場合があります。変形、変色、損傷が生じた場合は使用しないでください。
- ホースを折り曲げたままで保管しないでください。折れた部分が劣化して、空気漏れの原因となります。
- 保管の際は、ストーブ等の熱源や有機溶剤、油類の近辺、または雨や直射日光の当たる場所には置かないで、屋内の冷暗所で保管してください。
- 廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

〈セット内容 / 各部名称〉




アタッチメントケース 取り出し方法
アタッチメントのケースを取り出す際はフットステップを展開してからケースを上スライドして取り出してください。




製品を展開する

- ① フットペダルをおさえながら、フットステップを展開してください。
- ② フットペダルが飛び出します。(急な飛び出しに気をつけてください。)



ポンピング 注意 する際の注意

片足でフットステップを踏んで固定しながら、もう片方の足でフットペダルを適正な空気圧になるまで、繰り返しポンピングしてください。




自転車タイヤに空気を注入する

米式&英式バルブの場合


- ① 米式(英式)口金をお手持ちの自転車の米式(英式)バルブに差し込んでください。
- ② ロックレバーをたおして、口金を固定してください。
- ③ 適正な空気圧になるまで、繰り返しポンピングして空気を注入してください。
- ④ ロックレバーを起こして、バルブから口金を抜いてください。

仏式バルブの場合


- ① 仏式口金をお手持ちの自転車の仏式バルブに差し込んでください。
- ② ロックレバーをたおして、口金を固定してください。
- ③ 適正な空気圧になるまで、繰り返しポンピングして空気を注入してください。



浮き輪・ボールに空気を注入する



- ① 米式口金に浮き輪用あるいはボール用アタッチメントを差し込んでください。
- ② ロックレバーをたおして、口金を固定してください。
- ③ 浮き輪あるいはボールの空気栓に差し込み、適正な空気圧になるまで、繰り返しポンピングして空気を注入してください。
- ④ ロックレバーを起こして、バルブから口金を抜いてください。



※バルブから口金を抜く時、斜めに倒したり、無理に引き抜くとバルブや口金を破損する恐れがあります。

製品仕様	サイズ	約W22×D7×H24.5cm(展開時) 約W9×D7×H17.5cm(収納時) 約39cm(ホース長)
	重量	約280g
	セット内容	本体×1個、ボール用アタッチメント×1個 浮き輪用アタッチメントA×1個 浮き輪用アタッチメントB×1個
	空気圧上限	85psi
	材質	TPU・PP・スチール・PA・ステンレス・鉄

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。※商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ/バリ/キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合がありますがご了承ください。※パーツ等の個別販売の他、製品の修理等は一切行っておりません。

発売元: 株式会社ハック ☎0120-976-089
 本社: 〒578-0984 【お問い合わせ】
 東大阪市菱江5-9-10 月～金(祝日除く)10:00～16:00